



ПАСПОРТ

на полки:

консольные ПКо, ПКт, ПКс, ПКп, ПКр, ПКд, ПКк, УКП

технологические ПТо, ПТк, ПТд

настольные ПН

на кронштейнах ПКкр

полка под пиццу ПШ

полка двухъярусная для сушки посуды с нержавеющей кассетами ПСПн

Екатеринбург

ПОЛКА

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компанией «ФИНИСТ» выпускаются полки консольные, технологические и настольные, на кронштейнах.

Полки консольные ПК предназначены для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря. В ассортименте имеются полки консольные различного назначения:

ПКо – полка консольная открытая. Возможно изготовление с резными косынками.

ПКт – полка консольная для сушки тарелок. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входит кассета для тарелок, а также съемный поддон для воды.

ПКс – полка консольная для сушки стаканов. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входит кассета для стаканов, а также съемный поддон для воды.

ПКп - полка консольная перфорированная. Особенностью конструкции является наличие отверстий для более эффективной сушки мелкого кухонного инвентаря.

ПКр - полка консольная-решётка. Особенностью конструкции является наличие ламелей для более эффективной сушки кухонного инвентаря.

ПКд – полка консольная для досок (ПКд1-5 и ПКд1-10, ПКд2). Полки для сушки досок предназначены для сушки и хранения досок в моечных отделениях, холодных цехах. Использование данных полок позволяет рационально использовать свободное место для хранения кухонного инвентаря. Полка ПКд1-5 имеет 5 отделений, ПКд1-10 имеет 10 отделений. Возможно изготовление полки с большим количеством отделений. Полка для сушки досок ПКд2 имеет сварную конструкцию из профильной трубы 25x25 с гнутыми элементами. Полка полностью изготовлена из черной стали с полимерно-порошковым покрытием.

ПКк – полка консольная для крышек (ПКк-10 на 10 отделений). Полка имеет ячейки с разделителями для сушки и хранения крышек. Конструкция изделия позволяет использовать ее как в навесном, так и в настольном варианте. Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали. Дно полки имеет отверстия для стока воды в выдвижной поддон для её сбора.

Полки имеют универсальную конструкцию крепления бокового уголка. Благодаря этому, в зависимости от использования, боковые стенки могут крепиться как уголком вверх, так и уголком вниз. Такая конструкция боковой стенки позволяет выстраивать любые

конфигурации. В случае расположения уголков вниз, можно делать сплошную рабочую поверхность. А при установке полки креплением уголка вверх, предотвращается падение предметов с полок.

Также возможно выполнение консольных полок в угловом исполнении.

УПК- возможность изготовления полок в угловом исполнении позволяет более эффективно использовать имеющееся пространство на кухне и получить от него максимальную эффективность. Полки-решётки, перфорированные и для сушки тарелок/стаканов так же возможно изготовить в угловом исполнении.

Полки технологические ПТо предназначены для открытого хранения и демонстрации продуктов, требующих постоянной вентиляции, а также наиболее часто используемой посуды и инвентаря. Оснащается полкой по середине и возможностью установки на стену. Стандартная высота 600 мм

ПТк, ПТд предназначена для длительного хранения продуктов, инвентаря и посуды в закрытом объеме. ПТк оснащена дверями-купе и ПТд распашными дверьми.

Полки, регулируемые на кронштейнах, состоят из одной, двух или трёх полок (полка настенная двухуровневая/трёхуровневая), крепящихся на планках. При этом планки закреплены к стене анкерными болтами или подобным способом. На планках имеются пазы для регулировки высоты установки полок. Как и большинство полок используются для хранения кухонного инвентаря и продуктов, а также временной расстановки посуды. Могут выполняться с бортом и без.

Полки настольные ПН предназначены для размещения над нейтральными элементами, салат-барами, мармитами, что позволяет использовать полки как дополнительный элемент линии раздачи, увеличив полезную площадь выкладки. Могут быть изготовлены одноярусные, двухъярусные и трехъярусные полки. Настольные полки изготавливаются из нержавеющей стали, каркас может быть выполнен из нержавеющей, оцинкованной или стали с полимерно-порошковым покрытием. Благодаря этому они отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы. На всех настольных полках предусмотрены отверстия для крепления к поверхности.

Полка под пиццу ПП предназначена для кратковременного хранения продукции. Изготовлена из нержавеющей прутка, имеет 10 уровней, крепление настенное.

Полка двухъярусная для сушки посуды с нержавеющей кассетами ПСПн предназначена для сушки и временного хранения посуды, инвентаря.

По желанию заказчика полка может быть как сборной, так и иметь сварной каркас. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В

комплект входят: кассета для тарелок, кассета для стаканов, а также съемный поддон для воды.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в «Таблица 1».

Таблица 1

| Модель | Габаритный размер (Ш*Г) мм. | Максимальная нагрузка на полку *, кг |
|---|--|---|
| Полка консольная ПКо | 600\800\1000\1200x300 | 20 |
| Полка консольная ПКт\ПКс | Для ПКт: 570x300-23ячейки 770x300-33ячейки 870x300-37ячеек | |
| Полка консольная ПКд | ПКд1-5, ПКд2: 300x400 на 5 ячеек ПКд1-10, ПКд2:600x400 на 10 ячеек | 30 |
| Полка консольная ПКп, ПКр | 600\800\1000\1160x300 | |
| Полка консольная ПКк-10 | 600x400 | |
| Полка технологическая ПТо, ПТд, ПТк | 600\800\1000\1200x400 | |
| Полка на кронштейнах ПКкр | 1 полка: 1000\1200\1500x300x400 2 полки: 1000\1200\1500x300x600 | 20 |
| Полка настольная ПН-1, ПН-2 | ПН-1: 1000\1100\1200\1300\1400x300x400 ПН-2: 1000\1100\1200\1300\1400x300x600 | 20 |
| Полка под пиццу ПП | 300x300x800 | 1 ярус - 10 |
| Полка двухъярусная для сушки посуды с | 420/470/520/620/720/820/920/120x250x600 | 30 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| нержавеющими кассетами ПСПн | | |
| Угловые консольные полки УПК | 800...1200x800...1200x300 | 40 |

*- при условии равномерного распределения нагрузки.

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полка поставляется в собранном виде.


Убедитесь, что материал стены или вертикальной поверхности способен выдержать нагрузку, указанную в табл.1

Комплект сушек для полок ПКс, ПКт, поставляется отдельно.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.

4. СБОРКА ПОЛКИ КОНСОЛЬНОЙ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК ПКт /СТАКАНОВ ПКс


Рисунок 1 «Схема сборки полки ПКс, ПКт, для сушки посуды. (тарелок, стаканов)»



- 1) Установите полку (1) на ровную поверхность.
- 2) Вставьте пластиковое крепление сушки посуды (4) в держатель (2), согласно размерам, крепления и держателя.
- 3) Закрепите алюминиевые поперечины (3) к пластиковым креплениям сушки (4), для этого в поперечине есть продольное гнездо для крепления саморезом. Только для полки ПКт для сушки тарелок!
- 4) Установите сушки (6) в пластиковое крепление (4).
- 5) Вставьте поддон для сбора воды (5) в пазы на пластиковом креплении сушки посуды (4).

5. СБОРКА ПОЛКИ ДВУХъяРУСНОЙ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ С НЕРЖАВЕЮЩИМИ КАССЕТАМИ

Рисунок 2



- 1) Позицию 1. состыковать с позиций 2 и протянуть винтами поз.4. По аналогии провести это же действие с нижней трубой.
- 2) Позицию 5-6 установить, как указано на эскизе надавив с торцевой части на трубки с обеих сторон.
- 3) Позиция 7 надеть пазами на позицию 9 (позиция 10).

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Запрещается нагружать полку грузом, превышающий вес, указанный в «Таблице 1».

При установке на стену, настоятельно рекомендуется удостовериться в надёжности крепления.

7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полка поставляется в собранном виде.

Комплект сушек для полок ПКс, ПКт, поставляется отдельно.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

На механические повреждения полки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации полки, гарантийные обязательства не распространяются.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1) Полка в сборе – 1 шт.

2) Для полок ПКс, ПКт, комплект сушек –1 шт.

Для ПКкр: 1 или 2 полка(и) с установленными 2-мя кронштейнами, 2 планки

3) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ФИНИСТ
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
e-mail: office@f-inox.ru
www.f-inox.ru